



Imperial Microfinishing Film

3M 268L PSA

Elektrostatisch gestreuter Schleiffilm

Produkt-Information Superabrasives

Produktaufbau

<i>Unterlage:</i>	Extrudierter PES-Film 3 mil (0,075 mm)
<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Schleifmineral:</i>	Aluminiumoxid
<i>Besonderheit:</i>	Fre Cut
<i>Streuart:</i>	Elektrostatisch dicht

*Körnungsbereich:
(in Micron)*

3M 268L	PSA	9; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100
---------	-----	---------------------------------------

Lieferbare Formen



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision	Gleichmäßigeres Finish, klare Referenzfläche	Reproduzierbare Oberflächenqualität
Micron-Körnung	Enge Toleranzen in den Korngrößen	Präzise und bestimmbare Oberflächenqualität
Vollkunstharzbindung: wasser-, öl-, emulsionsfest	Naßschliff, kein Zusetzen	Hohe Standzeit
Elektrostatisch gestreut	Hohe Schnittigkeit	Höhere Produktivität
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit	Hohe Reißfestigkeit	Kein Ausfall; Kostenersparnis
PSA	Schneller Wechsel	Zeit- und Kostenersparnis

3M 268L PSA

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe Fe-/NE-Metalle, Kunststoffe, Plexiglas, Acrylglas, Glas, Lack.

Werkstücke Möbel, Fenster, Metallographie, chirurgische Instrumente.

Zubehör

Handschleifzylinder 13444, D 32mm
Handschleifpad 82705, D 76mm x 22mm
3M Handteller 45199, D 150mm
3M Handblock hart (5440) oder weich(5442)
3M Schleifteller 5576, D 150mm, 5/16“ Gewinde

Anwendungs- empfehlungen

Ideal für handgeführte Maschinen oder für den Einsatz im Hand-schliff mit Handblock oder Handteller.

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M (Schweiz) AG
Schleifmittelsysteme

Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon

Tel: 01 724 91 51
Fax: 01 724 94 40
e-mail: innovation.ch@mmm.com
<http://www.3m.com/ch>

SM 257
3M 268L.doc
Version 01/99