



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

EF---M370/-XXXX

Poudre pour effet métal

Versions :

C40	Etain
C46	Or
C53	Bronze
C66	Cuivre

C75	Magnetite
FC53	Bronze Fin
FC78	Cuivre Fin

Caractéristiques du produit :

• Introduction simple	• Bon rendu
• Polissage par ponçage	• Compatibles avec liant acrylique et à l'eau

Conseil d'utilisation :	- Pour pigmenter le liant acrylique JW---M379/--NTR et à l'eau YW---M079/--NTR
Méthode d'application : Introduire sous agitation dans le liant respectif pendant 10' avec un <u>agitateur à hélice mécanique</u> Catalyser ensuite avec : FC---M070 cycle à base solvant Ou YC---M404 cycle base d'eau	Dose d'emploi EF---M370/XXXXX : JW---M379/--NTR 100 PARTS EF---M370/--XXXX 100 PARTS FC---M070/----- 10 PARTS Dose d'impiego EF---M370/XXXXX: YW---M079/--NTR 100 PARTS EF---M370/-XXXX 100 PARTS YC---M404 15 PARTS EF---M370/--C75 doit être utilisée selon les proportions suivantes : CXX 60-70% C75 40-30% Toutes les couleurs des autres poudres peuvent être mélangées entre elles dans n'importe quelle proportion pour obtenir différentes nuances de métal liquide.

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et H.R.% entre 45 et 65 : 100 g/m ²		Séchage en tunnel : 100 g/m ²		
Hors poussière	5'		Température	Temps
Sec au toucher	30'	Flash Off	Ambiante	15'
Empilable	24 h	Air Laminare	50°C	50'
Ponçable	24 h	Refroidissement	Ambiante	15'
Recouvrable	24*-48*h			

24*h- avec finition acrylique ou à l'eau mate ou brillante
48*h avec AF---C295/-----

Préparation du support : Le produit peut être directement appliqué sur MDF ou sur essence de bois, préalablement isolés avec fonds acryliques, à l'eau ou PU bien poncés avec du papier abrasif grain 320.

Notes et avertissements

- Conserver dans un endroit tempéré et sec dans l'emballage d'origine fermé hermétiquement.

Les poudres métalliques peuvent être utilisées individuellement ou mélangées entre elles pour obtenir différents effets de couleur.

Vous trouverez ci-dessous les formules et les images de quelques effets :

ARGENT : EF M370 C40

OR : EF M370 C46

CUIVRE : EF M370 C66

BRONZE : EF M370 C53

ARGENT CHAUD : EF M370 C40 : EF M370 C53 - 1:1

OR ANCIEN : EF M370 C46 : EF M370 C75 - 1:1

BRONZE VIEILLI : EF M370 C53 : EF M370 C75 - 1:1

BRONZE CACAO : EF M370 C66 : EF M370 C75 - 1:1

BRONZE DORÉ : EF M370 C46 : EF M370 C66 - 1:1

GRIS PLOMB : EF M370 C40 : EF M370 C75 - 1:1

